




Frontbondige druksensor met display

PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ IP



- 1 alfanumeriek display 4-digit
- 2 status-LED's
- 3 programmeerknop



Producteigenschappen			
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1		
Meetbereik	-0,124...2,5 bar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Procesaansluiting	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten		
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie		
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media		
Mediumtemperatuur	-20...200		
Min. barstdruk	50 bar	725 psi	5000 kPa
Drukbestendigheid	20 bar	290 psi	2000 kPa
Druksoort	relatieve druk		
Elektrische eigenschappen			
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	



Frontbondige druksensor met display

PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P

Beschermklasse	III		
Ompoolbeveiligd	ja		
Watchdog geïntegreerd	ja		
2-draads			
Voedingsspanning	[V]	20...32 DC	
Stroomopname	[mA]	3,6...21	
Opwarmtijd	[s]	1	
3-draads			
Voedingsspanning	[V]	18...32 DC	
Stroomopname	[mA]	< 45	
Opwarmtijd	[s]	0,5	
In- / uitgangen			
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1		
Uitgangen			
Totaal aantal uitgangen	2		
Uitgangssignaal	schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar)		
Elektrische uitvoering	PNP/NPN		
Aantal digitale uitgangen	2		
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)		
Aantal analoge uitgangen	1		
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20, te inverteren; (te verschalen)	
Kortsluitbeveiliging	ja		
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend		
Beschermd tegen overbelasting	ja		
2-draads			
Max. belasting	[Ω]	300	
3-draads			
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250	
Schakelfrequentie DC	[Hz]	125	
Max. belasting	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Meet- / instelbereik			
Meetbereik	-0,124...2,5 bar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Schakelpunt SP	-0,12...2,5 bar	-1,74...36,27 psi	-12...250 kPa
Terugschakelpunt rP	-0,124...2,496 bar	-1,8...36,21 psi	-12,4...249,6 kPa
Analoog startpunt	-0,124...1,88 bar	-1,8...27,27 psi	-12,4...188 kPa
Analoog eindpunt	0,5...2,5 bar	7,26...36,27 psi	50...250 kPa
In stappen van	0,002 bar	0,03 psi	0,2 kPa
Fabrieksinstelling		SP1 = 0,624 bar	rP1 = 0,574 bar
		SP2 = 1,874 bar	rP2 = 1,824 bar
		ASP = 0,000 bar	AEP = 2,500 bar



Frontbondige druksensor met display

PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ IP

Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,1$; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, lineariteit, inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid, grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,2$; (0...200 °C)
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,15$; (0...200 °C)
Reactietijden	
Damping van de proceswaarde dAP [s]	0...30
Damping analoge uitgang dAA [s]	0,01...99,99
2-draads	
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms]	45
3-draads	
Min. reactietijd schakeluitgang dAP [ms]	3
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms]	7
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.0
SDCI-Norm	IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profiel	geen profiel
SIO-Mode	ja
Vereiste masterportklasse	A
Proceswaarden analoog	1
Proceswaarden binair	2



Frontbondige druksensor met display

PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ IP


Min. procescyclustijd	[ms]	2,3
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	105
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		Mediumtemperatuur: ≤ 160 °C
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...65
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		Mediumtemperatuur: ≤ 200 °C
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	142
Opmerking voor goedkeuring		Inclusief 6-punts calibratiecertificaat.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1067,4
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PBT; PEI; PFA
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4435 (roestvast staal / 316L)
Min. drukcycli		10 miljoen
Procesaansluiting		Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium		< 0,38 / -
Afzolvloeistof voor drukoverbrenging		NEOBEE (food grade, FDA conform)
Membraandiameter	[mm]	34
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Display eenheid	LED, groen
	schakelstatus	LED, geel
	functiedisplay	alfanumeriek display, 4-digit
	gemeten waarde	alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid		bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % van het bereik
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Frontbondige druksensor met display

PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ IP

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



OUT	Schema voor 2-draads aansluiting : analoge uitgang
OUT1	Schema voor 3-draads aansluiting : schakeluitgang
OUT2	IO-Link schakeluitgang analoge uitgang
	kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2
	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit