

PM2058




Frontbondige druktransmitter

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

uitloop artikel
Vervaldatum: 31-03-2024

Alternatief artikel: PI1008 of PM1708
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.
adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires



- 1 Aseptoflex afdichting
- 2 Aseptoflex adapterdraad



Producteigenschappen				
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1			
Meetbereik	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa
Procesaansluiting	schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex			
Toepassingsgebied				
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten			
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie			
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media			
Mediumtemperatuur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)			
Min. barstdruk	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa	
Drukbestendigheid	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa	



Frontbondige druktransmitter

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

Druksoort	relatieve druk			
Zonder dode ruimte	ja			
Elektrische eigenschappen				
Voedingsspanning [V]	14...30 DC			
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)			
Beschermklasse	III			
Ompoolbeveiligd	ja			
Meetprincipe	hydrostatisch			
In- / uitgangen				
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1			
Uitgangen				
Totaal aantal uitgangen	1			
Uitgangssignaal	analoog signaal			
Aantal analoge uitgangen	1			
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20			
Max. belasting [Ω]	550; (U _b = 24 V; (U _b - 13 V) / 20 mA)			
Beschermd tegen overbelasting	ja			
Meet- / instelbereik				
Meetbereik	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH ₂ O	-1,25...25 kPa
Analoog startpunt	-12,5...100 mbar	-5...40,2 inH ₂ O	-1,25...10 kPa	
Analoog eindpunt	50...250 mbar	20,2...100,4 inH ₂ O	5...25 kPa	
In stappen van	0,5 mbar	0,2 inH ₂ O	0,05 kPa	
Fabrieksinstelling		ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar	
Nauwkeurigheid / afwijkingen				
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)			
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)			
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)			
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)			
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)			



Frontbondige druktransmitter

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Reactietijden		
Max. reactietijd analoge uitgang	[ms]	3
Software / programmering		
Instelmogelijkheden		nulpunt; meetbereik
Interfaces		
Communicatie interface		EPS
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	1 GHz / Nauwkeurigheid < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	271
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	469,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium		keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli		100 miljoen
Procesaansluiting		schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex
Opmerkingen		
Opmerkingen		De 3A toelating is alleen geldig bij inbouw in een adapter met 3A toelating.
N.B.		Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld		

Frontbondige druktransmitter

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Aansluiting

