

Drukschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling

PK-400-SFG14-QSPKG/US/ IW



1 Afdichting



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2	
Meetbereik	0...400 bar	0...5800 psi
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5	

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80	
Min. barstdruk	1600 bar	23200 psi
Drukbestendigheid	600 bar	8700 psi
Druksoort	relatieve druk	

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	9,6...32 DC	
Stroomopname [mA]	< 25	
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)	
Beschermklasse	III	
Ompoolbeveiligd	ja	

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	2
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	2
Uitgangsfunctie	maakcontact



Drukschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling

PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	500
Schakelfrequentie DC	[Hz]	100
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Meet- / instelbereik		
Meetbereik	0...400 bar	0...5800 psi
Schakelpunt SP	12...400 bar	174...5800 psi
Hysteresis	8 bar	116 psi

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde]	< ± 2,5; (instelnauwkeurigheid)	
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde]	< ± 0,5; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)	
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)	
Temperatuurinvloed (per 10 K)	< ± 0,5	

Software / programmering	
Afregelen schakelpunt	Instellingen

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur	[°C] -25...80
Opslagtemperatuur	[°C] -40...100
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	668
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag	

Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 94,5
Materialen	PBT; PC; FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM
Min. drukcycli	50 miljoen
Aandraaimoment	[Nm] 25
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5



Drukschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling

PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W

Smoorelement geïntegreerd	nee (upgradeable)
---------------------------	-------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
Voorzien van scatering		ja

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

