


Frontbondige druktransmitter

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /



- 1 LED
2 afdichtring DIN EN ISO 1179-2
3 Vlak voor metalen afdichting



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1		
Meetbereik	-1...40 bar	-14,5...580 psi	-0,1...4 MPa
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 buitendraad		

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten		
Meetelement	keramisch-capacitieve drukmeetcel		
Temperatuurbewaking	ja		
Applicatie	Frontbondig voor industriële toepassingen; voor industriële applicaties		
Media	pasteuze media en vaste stoffen; Vloeibare media; andere media op aanvraag		
Mediumtemperatuur [°C]	-25...110; (Frontbondige afdichting op basis van metaal-metaal-afdichting. Toegestane temperaturen van andere afdichtingsvarianten zie afdichtingsmaterialen onder "toebehoren".)		
Min. barstdruk	300 bar	4350 psi	30 MPa
Drukbestendigheid	175 bar	2538 psi	17 MPa
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000		
Druksoort	relatieve druk; vacuüm		
Zonder dode ruimte	ja		

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	9,6...30 DC		
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)		
Beschermklasse	III		
Ompoolbeveiligd	ja		
Watchdog geïntegreerd	ja		



Frontbondige druktransmitter

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

2-draads			
Stroomopname	[mA]	3,5...21,5	
Opwarmtijd	[s]	< 1	
3-draads			
Stroomopname	[mA]	< 30	
Opwarmtijd	[s]	< 0,5	
In- / uitgangen			
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1		
Uitgangen			
Totaal aantal uitgangen	2		
Uitgangssignaal	analoog signaal; IO-Link (configureerbaar)		
Aantal digitale uitgangen	1; (IO-Link)		
Aantal analoge uitgangen	1		
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20; (te verschalen; 1:5)	
Max. belasting	[Ω]	(Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)	
Kortsluitvast	ja		
Beschermd tegen overbelasting	ja		
Meet- / instelbereik			
Meetbereik	-1...40 bar	-14,5...580 psi	-0,1...4 MPa
Analoog startpunt	-1...32 bar	-15...464 psi	-0,1...3,2 MPa
Analoog eindpunt	7...40 bar	102...580 psi	0,7...4 MPa
In stappen van	0,01 bar	1 psi	0,001 MPa
Fabrieksinstelling	ASP = 0,0 bar	AEP = 40,0 bar	
	ASP = 0,0 MPa	AEP = 4 MPa	
	ASP = 0,0 psi	AEP = 580 psi	
Temperatuurbewaking			
Meetbereik	-25...110 °C		-13...230 °F
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)		
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,8; (lineariteit inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1)		
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)		
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)		



Frontbondige druktransmitter

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Temperatuurcoëfficiënt meetbereik		< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
	[% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	
Temperatuurbewaking		
Nauwkeurigheid	[K]	± 2,5 K + (0,045 x (omgevingstemperatuur - mediumtemperatuur))
Reactietijden		
Damping van de proceswaarde dAP	[s]	0...99,99
Damping analoge uitgang dAA	[s]	0...99,99
2-draads		
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	12
3-draads		
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	3
Temperatuurbewaking		
Aansprekdynamiek T05 / T09	[s]	< 10 / < 25; (DIN EN 60751 water; > 0,9 m/s)
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
Profiel		Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode		nee
Vereiste masterportklasse		A; (wanneer PIN 2 niet verbonden is: B)
Min. procescyclustijd	[ms]	3,5
IO-Link-resolutie druk	[bar]	0,01
IO-Link-resolutie temperatuur	[K]	0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie	bit lengte
	Druk	16
	Temperatuur	16
	apparaat status	4
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)		applicatie specifieke markering; interne temperatuur
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1432
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61326-1	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)



Frontbondige druktransmitter

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren]		427
UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
	UL Certificeringsnummer	J056
	File nummer UL	E174189

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	114,3
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); PTFE; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L); Al ₂ O ₃ (keramiek); oppervlaktekwaliteit : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM bij afdichting met afdichten volgens DIN EN ISO 1179-2, zie gebruiksaanwijzing)
Min. drukcycli	100 miljoen
Aandraaimoment [Nm]	25
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status voedingsspaning	2 LED, groen
----------	------------------------	--------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Afdichting: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Toebehoren (optioneel)	Afdichting: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
	Afdichting: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
	Afdichting: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
	O-ring: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
	O-ring: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
	O-ring: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld






Frontbondige druktransmitter

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Aansluiting



- 1 Schema voor 2-draads aansluiting (analoog)
 - 2 Schema voor 3-draads aansluiting (analoog / IO-Link)
- OUT1: IO-Link
OUT2: analoge uitgang