


Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-4096-S24/L1B

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Positie van de referentiemarkering
2 M4 diepte 5 mm



Producteigenschappen

Resolutie	4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Communicatie interface	SSI-Data interface
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	10

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 150

Uitgangen

Code	Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Codesignaal	data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 512 signaalperioden per omwenteling

Meet- / instelbereik

Resolutie	4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
-----------	------------------------------------

Interfaces

Communicatie interface	SSI-Data interface
------------------------	--------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	75; (kortstondig: 95 %)
Beschermklasse	IP 64




Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-4096-S24/L1B

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		30 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 66,7
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
Max. aandraaimoment	[Nm]	1
Referentietemperatuur aandraaimoment	[°C]	20
As uitvoering		massieve as
Asdiameter	[mm]	10
Materiaal as		1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde	[N]	10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde	[N]	20
Opmerkingen		
Opmerkingen	Niet gebruikte aders/pinnen (n.c.) mogen niet aangesloten worden	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 150 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken		
zwart	n.c.	
rood	n.c.	
groen	n.c.	
bruin	n.c.	
bruin / groen	10...30V (Up)	
violet	puls	
geel	puls geïnverteerd	
afscherming	behuizing	
wit / groen	0V (Un)	
blauw / zwart	B+	
rood / zwart	B-	
grijs	Data	
groen / zwart	A+	
geel / zwart	A-	
rose	Data geïnverteerd	

Diagrammen en curves

Impulsdiagram



- 1 puls
- 2 Data