


RN7011



Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RMS0013-C24/E



1	M4 diepte 6 mm
---	----------------



Producteigenschaften

Resolutie	8192 stappen; 13 Bit
Communicatie interface	CAN
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Functieprincipe	absoluut
Omwentelingstype	Singleturn

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Code	binair
------	--------

Meet- / instelbereik

Resolutie	8192 stappen; 13 Bit
-----------	----------------------

Software / programming

Instelmogelijkheden	CAN-parameter; scaling; preset; Baud rate; Draairichting; Node ID
Adressering	adres selectieschakelaar; 0...126



Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RMS0013-C24/E

Interfaces		
Communicatie interface	CAN	
Fabrieksinstellingen	Baud rate: 125 kBit/s	
	Node-ID: 32	
CAN		
Protocol	CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Fabrieksinstellingen	Baud rate: 125 kBit/s	
	Node-ID: 32	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	98
Beschermklasse	IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP 65; aan de zijde van as: IP 64)	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[jaren]	13
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	526,5
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 83
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
As uitvoering		massieve as
Asdiameter	[mm]	6
Materiaal as		1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde	[N]	40
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde	[N]	110
Bevestigingsflens		synchroflens
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Preoperational Mode	LED, groen knippert
	Operational Mode	LED, groen
	foutmelding	LED, rood knippert
Elektrische aansluiting		
klemmen in aansluitkamer:		