


Incrementele pulsgever met holle as

RO-3600-IO5/N1U

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Resolutie	3600 stappen
As uitvoering	Doorgaand asgat
Asdiameter [mm]	12

Toepassingsgebied

Functieprincipe	incrementeel
-----------------	--------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	10
Voedingsspanning [V]	5 DC
Stroomopname [mA]	< 150

Uitgangen

Elektrische uitvoering	TTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	20
Schakelfrequentie [kHz]	300
Faseverschuiving A en B [°]	90

Meet- / instelbereik

Resolutie	3600 stappen
-----------	--------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-30...100
Opslagtemperatuur [°C]	-30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	75; (kortstondig: 95 %; condensvorming niet toegestaan)
Beschermklasse	IP 64



Incrementele pulsgever met holle as

RO-3600-IO5/N1U

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid	30 g (55...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	450,4
Afmetingen [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materialen	aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min]	12000; (bij toepassing van beide klemringen op de as)
Max. aandraaimoment [Nm]	2,5
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C]	20
As uitvoering	Doorgaand asgat
Asdiameter [mm]	12
As passing	H7
Materiaal as	RVS
Inbouwdiepte van de as [mm]	15...24
Max. axiale asverplaatsing [mm]	1


Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; radiaal

bruin	A
groen	A geïnverteerd
grijs	B
rose	B geïnverteerd
rood	0-index
zwart	0-index geïnverteerd
blauw	L+ sensor
wit	0V sensor
bruin / groen	L+ (Up)
wit / groen	0V (Un)
violet	storing geïnverteerd
afscherming	behuizing

Diagrammen en curves

Impulsdiagram



draairichting met de klok mee op de as gezien