


Pulsgever met massieve as

RS-0500-I24/NB

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Positie van de referentiemarkering
2 M3 diepte 10 mm



Producteigenschappen

Resolutie	500 stappen
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	150

Uitgangen

Elektrische uitvoering	HTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	50
Schakelfrequentie [kHz]	50
Uitvoering kortsluitbeveiliging	< 60 s
Faseverschuiving A en B [°]	90

Meet- / instelbereik

Resolutie	500 stappen
-----------	-------------


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...70
Opslagtemperatuur [°C]	-30...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	98
Beschermklasse	IP 64



Pulsgever met massieve as

RS-0500-I24/NB

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		30 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	Ø 40 / L = 83
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch	[U/min]	10000
Max. aandraaimoment	[Nm]	1
Referentietemperatuur aandraaimoment	[°C]	20
As uitvoering		massieve as
Asdiameter	[mm]	6
Materiaal as		RVS
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde	[N]	20
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde	[N]	20
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,4 m; radiaal		
wit	A	
groen	B	
geel	0-index	
bruin	10...30V (Up)	
grijs	0V (Un)	
afscherming	behuizing	
Diagrammen en curves		
Impulsdiagram	 Uitgang A Uitgang B 0-index	