SF1000

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ABA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5350 + E40101
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen		
Procesaansluiting		M12 x 1
Toepassingsgebied		
Applicatie		hoge temperatuurbereiken
Media		Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Drukbestendigheid	[bar]	30
Vloeibare media		
Applicatie		hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Gasvormige media		
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Elektrische eigenschappen		
Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS 0200
Meet- / instelbereik		
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10

SF1000

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ABA

Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype		M12 x 1
Materialen		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		M12 x 1
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs