




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABA/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5200 + E40099

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABA/US-100


Gasvormige media	
Reactietijd	[s] 1...10
Omgevingsvariabelen	
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m



Aansluiting



Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs