


SFN12XBK/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Media	Vloeibare media; agressieve media
-------	-----------------------------------

Vloeibare media

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan	VS 0200
-----------------	---------

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[cm/s]	0...60
--------------	--------	--------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
--------------------	-----------------	--------------

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — SF3415-00 — 15.12.2004 — 

**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFN12XBK/US

Trillingsbestendigheid

DIN IEC 68-2-6

10 g (55...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃)
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃)
Procesaansluiting	1/2" NPT

Toebehoren



Leveringsomvang	afdichtingen: 1, PTFE
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Gebruik als afdichting de meegeleverde PTFE ring.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m

**Aansluiting**

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs