


SA4310

Stromingssensor

SAEXXXBFRKG/US-100



- L 200 mm
1 LEDs Display eenheid / schakelstatus
2 alfanumeriek display 4-digit rood/groen
3 programmeerknoppen
4 bovenste deel van de behuizing draaibaar 345°



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting	Ø 8 mm

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Media	water; Glycol-oplossingen; Lucht; oliën
Opmerking over het medium	laag visceuse oliën met viscositeit: ≤ 40 mm²/s (104 °F) hoog visceuse oliën met viscositeit: > 40 mm²/s (104 °F)
Mediumtemperatuur [°F]	-4...212
Drukbestendigheid [bar]	50
Drukbestendigheid [psi]	725
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	50



Stromingssensor

SAEXXXBFRKG/US-100

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 100
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	10
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		2
Uitgangssignaal		schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen		2
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20; (te verscalen)
Max. belasting	[Ω]	350
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Frequentie van de uitgang	[Hz]	0...1000
Meet- / instelbereik		
Staaflengte L	[mm]	200
Bedrijfsmodus		relatief; absoluut vloeibaar; absoluut gasvormig; (absoluut: refentiemeting aanbevolen; Fabrieksinstelling: relatief)
Temperatuurbewaking		
Meetbereik	[°F]	-4...212
Resolutie	[°F]	0,5
Vloeibare media - absolute bedrijfsmodus		
Instelbereik	[ft/s]	0...9,85
Grootste gevoeligheid	[ft/s]	0,15...9,85
Vloeibare media - relatieve bedrijfsmodus		
Instelbereik	[ft/s]	0...19,5
Grootste gevoeligheid	[ft/s]	0,15...9,85
Gasvormige media - bedrijfsmodus absoluut		
Instelbereik	[ft/s]	0...328
Grootste gevoeligheid	[ft/s]	6...328
Gasvormige media - bedrijfsmodus relatief		
Instelbereik	[ft/s]	0...656



Stromingssensor

SAEXXXBFRKG/US-100

Grootste gevoeligheid	[ft/s]	6...328
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurdrift	[cm/s x 1/K]	0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)
Temperatuurgradiënt	[K/min]	100
Absolute bedrijfsmodus		
Herhaalnauwkeurigheid		0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05...3 m/s)
Relatieve bedrijfsmodus		
Nauwkeurigheid		± (7 % MW + 2 % MEW); (voor de relatieve modus in het gebied van de grootste gevoeligheid onder de volgende randvoorwaarden; water: 68...158 °F; aanloop lengte: 5 ft; DN25 (DIN 2448); inbouwsituaties volgens montagevoorschriften; Bij andere media en inbouwsituaties kan de nauwkeurigheid afwijken.)
Herhaalnauwkeurigheid		0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05...3 m/s)
Temperatuurbewaking		
Temperatuurdrift		± 0,003 K/°F
Nauwkeurigheid	[K]	± 0,3 / ± 1; (water; Stromingssnelheid: 1...9,85 fps / Lucht; Stromingssnelheid: > 32,8 fps)
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	0,5; (T09; water; Glycol: 0,8 s; Lucht: 7 s; olie : 1,8 s; telkens T09)
Temperatuurbewaking		
Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (water; Stromingssnelheid: 1...9,85 fps)
Software / programmering		
Instelmogelijkheden		hysteresis / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping; Teach-functie; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
Profiel		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode		ja
Vereiste masterportklasse		A
Proceswaarden analoog		2
Proceswaarden binair		2
Min. procescyclustijd	[ms]	3
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	Factory setting / ModE = (REL)	537
	ModE = (GAS)	551
	ModE = (LIQU)	544
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°F]	-40...176
Opslagtemperatuur	[°F]	-40...212
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 60947-5-9	



Stromingssensor

SAEXXXBFRKG/US-100

Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren]		143
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	I017
	File nummer UL	E174189

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	344,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Procesaansluiting	Ø 8 mm

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Display eenheid	6 x LED, groen (% , fps, gpm, cfm, °F, 10 ³)
	schakelstatus	2 x LED, geel
	gemeten waarde	alfanumeriek display, rood/groen 4-digit

Opmerkingen

Opmerkingen	MW = Meetwaarde
	MEW = eindwaarde meetbereik
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld





Stromingssensor

SAEXXXBFRKG/US-100

Aansluiting



kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

OUT1:

- schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- frequentie uitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- IO-Link

OUT2:

- schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- schakeluitgang Temperatuurbewaking
- analoge uitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- analoge uitgang Temperatuurbewaking
- frequentie uitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- frequentie uitgang Temperatuurbewaking
- ingang External Teach

Aderkleuren :

- BK = zwart
- BN = bruin
- BU = blauw
- WH = wit