


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFN12ABA/US-100/CSA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60


Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ABA/US-100/CSA

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		1/2" NPT
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m		
		


SF3011



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ABA/US-100/CSA

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs