


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFR12ABBE0/20M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	Ex-omgeving Zone 0
Mediumtemperatuur [°C]	-20...60
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	Ex-omgeving Zone 0
Mediumtemperatuur [°C]	-20...60

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-20...60
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200 Exi
--	-------------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Gasvormige media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12ABBE0/20M

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs