


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ADB/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5200 + E40107

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Toepassingsgebied

Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Vloeibare media

Applicatie	Hogedrukbereik
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60


Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ADB/US-100

Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Temperatuurgradiënt [K/min]	300
Reactietijden	
Reactietijd [s]	1...10
Vloeibare media	
Reactietijd [s]	1...10
Gasvormige media	
Reactietijd [s]	1...10
Omgevingsvariabelen	
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	1/2" NPT
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m	
	


SF3305



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ADB/US-100

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs