


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFR12ADB/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting G 1/2

Toepassingsgebied

Mediumtemperatuur [°C] -25...80

Drukbestendigheid [bar] 300

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s] 3...300

Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s] 200...2000

Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Behuizing cilindrisch schroefdraad

Afmetingen [mm] 27 x 27 x 72

Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Procesaansluiting G 1/2

SF3306



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica


SFR12ADB/US-100

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 (5 x 0.5mm²) m



Aansluiting



BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs