


Stromingsbewaker

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 binnendraad M18 x 1,5
2 insteltoetsen



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting	M18 x 1,5 binnendraad

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA]	< 90; (zonder last)
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	15; (optisch signaleerd)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	analoog signaal
Aantal analoge uitgangen	1
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20



Stromingsbewaker

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Max. belasting	[Ω]	500
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...60
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype		M18 x 1,5
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		3.7035 (titaan); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesaansluiting		M18 x 1,5 binnendraad
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	10 x LED, 2-kleurig
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

