


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFR12ABH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	100...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	100...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen


Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12ABH

Reactietijden	
Reactietijd [s]	2...10
Vloeibare media	
Reactietijd [s]	2...10
Gasvormige media	
Reactietijd [s]	2...10
Omgevingsvariabelen	
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiaal dat in contact komt met het medium	Hastelloy C-22 (2.4602)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Aansluiting	



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit
GY =	grijs