




Luchtstromingsbewaking

SLG23XEE40KG/2M/BS




Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1	
Procesaansluiting	Ø 23 mm	
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Mediumtemperatuur	[°C]	35...65
Drukbestendigheid	[bar]	1
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	< 35
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Opwarmtijd	[s]	90
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1	
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen	1	
Uitgangssignaal	analoog signaal	
Aantal analoge uitgangen	1	
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10
Meet- / instelbereik		
Stromingsgebied	[cm/s]	200...2000
Opmerking voor stromingsbereik	= 1...10 V	
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	1



Luchtstromingsbewaking

SLG23XEE40KG/2M/BS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	726
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	219
Afmetingen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materialen		behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium
Materiaal dat in contact komt met het medium		PBT; Titanium
Procesaansluiting		Ø 23 mm
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Klembeugel: 1, E40048
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²		
Connector: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codering: A; Contactpinnen: verguld		



Aansluiting

