


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12AACE1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	5

Vloeibare media

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200 Exi
--	-------------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	0...60
Grootste gevoeligheid [cm/s]	0...20

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	7
-----------------------------	---

Reactietijden

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium	PTFE
Procesaansluiting	M12 x 1

SF0703



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12AACE1

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs