SF0705


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABBE1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF221A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!




Producteigenschappen		
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad
Toepassingsgebied		
Applicatie		Ex zone 1
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Drukbestendigheid	[bar]	30
Vloeibare media		
Applicatie		Ex zone 1
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Gasvormige media		
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Elektrische eigenschappen		
Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS 0200 Exi
Meet- / instelbereik		
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10

SF0705

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABBE1

Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs