




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ZBB

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5300 + E40101

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting M12 x 1

Toepassingsgebied

Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Drukbestendigheid [bar] 30

Vloeibare media

Applicatie hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C] 0...120

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C] 0...100

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min] 15

Reactietijden

Reactietijd [s] 1...10

Vloeibare media


Reactietijd [s] 1...10



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ZBB

Gasvormige media	
Reactietijd	[s] 1...10
Omgevingsvariabelen	
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm] M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	M12 x 1
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 2 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Aansluiting	



BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs