


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5350 + E40099

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30

Vloeibare media

Applicatie hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C] -25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C] -25...80

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min] 15

Reactietijden

Reactietijd [s] 1...10

Vloeibare media

Reactietijd [s] 1...10



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABA

Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs