


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12ZBB/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	0...120

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	0...100
------------------------	---------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Gasvormige media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12ZBB/10M

Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 10 m; 5 x 0,34 mm ²	
Aansluiting	



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs