




Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie

Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]

-10...10

Voedingsspanning [V]

< 230 AC

Max. opgenomen vermogen [VA]

3

Opwarmtijd [s]

30

Aantal kanalen

1

Uitgangen

Elektrische uitvoering

Relais

Contactbelasting

4 A, 250 V AC

Schakelfunctie
stromingsbewaking

relais trekt aan bij stroming

Schakelfunctie
temperatuurbewaking

Relais trekt aan bij temperatuuroverschrijding

Software / programmering

Afregelen schakelpunt

potentiometer

Keuze vloeistof / gas

schuifschakelaar

Schakelpunt instelling

potentiometer

Temperatuurbereik [°C]

20...80

Reproduceerbaarheid van het
ingestelde schakelpunt [K]


4



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Aansluiting		



- 1: Temperatuurbewaking
 2: Draadbreukbewaking
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs