


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFD10ADB /6M



1 binnendraad M18 x 1,5


Producteigenschappen

Staaflengte L	[mm]	45
Procesaansluiting		M18 x 1,5 binnendraad

Toepassingsgebied

Applicatie		hoge temperatuurbereiken
Media		Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Drukbestendigheid	[bar]	300

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS3000
--	--	--------

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	45
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	200...3000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	300
---------------------	---------	-----

Reactietijden

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	8213



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFD10ADB /6M

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	413,5
Behuizing	Bouwworm voor adapter
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procesaansluiting	M18 x 1,5 binnendraad


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs