


Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5000 + E40096

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Procesaansluiting

G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]

-25...80

Drukbestendigheid [bar]

30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

20...36 DC

Stroomopname [mA]

< 45

Ompoolbeveiligd

ja

Opwarmtijd [s]

< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen

1

Uitgangssignaal

schakelsignaal

Elektrische uitvoering

PNP

Aantal digitale uitgangen

1

Uitgangsfunctie

maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)



Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/PH

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

ST0515




Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart