


Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5010 + E40096

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Procesaansluiting

G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]

10...50

Drukbestendigheid [bar]

30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

20...36 DC

Stroomopname [mA]

< 45

Ompoolbeveiligd

ja

Opwarmtijd [s]

< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen

1

Uitgangssignaal

schakelsignaal

Elektrische uitvoering

PNP

Aantal digitale uitgangen

1

Uitgangsfunctie

maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)



Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[cm/s]	100...500
--------------	--------	-----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	1
---------------------	---------	---

Reactietijden

Reactietijd	[s]	1...2
-------------	-----	-------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt		potentiometer
-----------------------	--	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	10...50
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

