


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR14AAC/US-100-H

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
-------	-----------------------------------

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Drukbestendigheid	[bar]	5
-------------------	-------	---

Vloeibare media

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
---	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Reactietijden

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Vloeibare media

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

ST2404



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR14AAC/US-100-H

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	PTFE
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit