




Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



1 potentiometer

Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1	
Procesaansluiting	Ø 23 mm	
Toepassingsgebied		
Mediumtemperatuur	[°C]	-10...50
Drukbestendigheid	[bar]	1
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	50
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Opwarmtijd	[s]	60
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1	
Uitgangen		
Uitgangssignaal	schakelsignaal	
Aantal relaisuitgangen	1	
Contactbelasting	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)	
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais valt af bij stroming	
Meet- / instelbereik		
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	100...1000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	100...400
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	5



Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	3...60
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	3...60
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	1202
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	I029
	File nummer UL	E174189
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	380
Afmetingen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materialen	behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium	
Materiaal dat in contact komt met het medium	PBT; Titanium	
Procesaansluiting	Ø 23 mm	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	1 x LED, rood
	functie	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	Klembeugel: 1, E40048	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

SL5102




Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :	bruin
BU =		blauw
BK =		zwart
WH =		wit