



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Producteigenschappen

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	0...120

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	0...100
------------------------	---------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	100...2000
---------------------	------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		1/2" NPT
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 GN = bruin
 WH = groen
 YE = wit
 geel