




Vortex doorstroommeting

SVM12XXD0KG/US-100



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1	
Meetbereik	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 DN6	
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Applicatie	voor industriële applicaties	
Montage	aansluiting op pijp via adapter	
Media	water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel	
Mediumtemperatuur	[°C]	-40...100
Min. barstdruk	[bar]	25
Min. barstdruk	[MPa]	2,5
Drukbestendigheid	[bar]	12
Drukbestendigheid	[MPa]	1,2
Verwijzing van drukbestendigheid	tot 40 °C	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	8...33 DC
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse	III	
Opwarmtijd	[s]	< 2
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1	



Vortex doorstroommeting

SVM12XXD0KG/US-100

Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen	1	
Uitgangssignaal	analoog signaal	
Aantal analoge uitgangen	1	
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))	
Max. belasting [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Stromingsbewaking		
Nauwkeurigheid (van het meetbereik)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (water)	
Herhaalnauwkeurigheid	0,2; (% van eindwaarde)	
Reactietijden		
Stromingsbewaking		
Reactietijd [s]	0,5	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-15...85	
Opslagtemperatuur [°C]	-30...85	
Beschermklasse	IP 65	
Cavitatie	P(absoluut) uittreding / P(verschil) >5,5 om cavitatie te voorkomen	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61326-2-3	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	met water / 10...61 Hz 1 mm met water / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [jaren]	380	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	67	
Materialen	PA 6T	
Materiaal dat in contact komt met het medium	ETFE; PA 6T; FKM	
Aandraaimoment [Nm]	12	
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 DN6	
Opmerkingen		
Opmerkingen	MW = Meetwaarde MEW = eindwaarde meetbereik	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Vortex doorstroommeting


SVM12XXD0KG/US-100

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting




OUT: analoge uitgang
kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2
Aderkleuren :

BN = bruin
WH = wit

Diagrammen en curves

Drukverlies



dP Drukverlies

Q debiet


SV3050



Vortex doorstroommeting

SVM12XXD0KG/US-100

Minimale levensduur 10 jaren
gebaseerd op doorstroming en hoge
mediumtemperaturen



drukbestendigheid (bar)

