


SM8030



Magnetisch inductieve stromingsmeting

SMR11XGXFRKG/US-100



Producteigenschaften

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [l/min]	0,2...250
Procesaansluiting	G 1 DN25 vlakke afdichting

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Media	Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media
Opmerking over het medium	geleidbaarheid: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
	viscositeit : $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Mediumtemperatuur [°C]	-20...90
Drukbestendigheid [bar]	16



Magnetisch inductieve stromingsmeting

SMR11XGXFRKG/US-100

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname	[mA]	< 80
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	5
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Ingangen		
Ingangen		teller reset
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		2
Uitgangssignaal		schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; frequentiesignaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen		2
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20; (te verschalen)
Max. belasting	[Ω]	500
Pulsuitgang		doorstroomhoeveelheid-teller
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	[l/min]	0,2...250
Weergavegebied	[l/min]	-300...300
Resolutie	[l/min]	0,1
Schakelpunt SP	[l/min]	1,6...250
Terugschakelpunt rP	[l/min]	0,3...248,7
Analoog startpunt ASP	[l/min]	0...199,9
Analoog eindpunt AEP	[l/min]	50,1...250
Low-flow onderdrukking LFC	[l/min]	0,2...12,5
Frequentie eindpunt FEP	[l/min]	50,1...250
Frequentie van het eindpunt FRP	[Hz]	1...10000
Doorstroomhoeveelheid bewaking		
Impulslengte	[s]	0,002...2
Pulswaarde		0,01...99990000,00 l



Magnetisch inductieve stromingsmeting

SMR11XGXFRKG/US-100

Temperatuurbewaking		
Meetbereik	[°C]	-20...90
Weergavegebied	[°C]	-42...112
Resolutie	[°C]	0,1
Schakelpunt SP	[°C]	-19,6...90
Terugschakelpunt rP	[°C]	-20...89,6
Analoog startpunt	[°C]	-20...68
Analoog eindpunt	[°C]	2...90
In stappen van	[°C]	0,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Stromingsbewaking		
Nauwkeurigheid (van het meetbereik)		± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Herhaalnauwkeurigheid		± 0,2 % MEW
Temperatuurbewaking		
Nauwkeurigheid	[K]	± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Reactietijden		
Stromingsbewaking		
Inschakeloverbrugging	[s]	0...50
Reactietijd	[s]	< 0,25; (dAP = 0, T09)
Demping van de proceswaarde dAP	[s]	0...5
Temperatuurbewaking		
Reactietijd	[s]	15; (Q > 10 % MEW, T09)
Software / programmering		
Instelmogelijkheden	hysteresis / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; frequentie uitgang; stroom-/ impulsuitgang; inschakelvertraging; display uit te schakelen; Display eenheid	
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Proceswaarden analoog	3	
Proceswaarden binair	2	
Min. procescyclustijd	[ms]	6
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1060
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67	



Magnetisch inductieve stromingsmeting

SMR11XGXFRKG/US-100


Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6:	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren]	114	
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	I014
	File nummer UL	E174189
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	772,2	
Materialen	1.4408 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT+PC-GF30	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; carbonfiber-PEEK; FKM; Centellen	
Procesaansluiting	G 1 DN25 vlakke afdichting	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		Kleurendisplay 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen	MW = Meetwaarde	
	MEW = eindwaarde meetbereik	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld		
		



Magnetisch inductieve stromingsmeting

SMR11XGXFRKG/US-100

Aansluiting



OUT1:	kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2 schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking schakeluitgang Temperatuurbewaking Pulsuitgang hoeveelheidsteller frequentie uitgang volumetrische stromingsbewaking frequentie uitgang Temperatuurbewaking signaaluitgang Voorkeuzeteller IO-Link
OUT2:	schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking schakeluitgang Temperatuurbewaking analoge uitgang Flow / stroming analoge uitgang Temperatuur ingang teller reset Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit

Diagrammen en curves