




Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied		
Applicatie	Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking; Draadbreukbewaking	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	< 230 AC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3
Opwarmtijd	[s]	< 30
Aantal kanalen		1
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	Relais	
Contactbelasting	4 A, 250 V AC	
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming	
Schakelfunctie temperatuurbewaking	Relais valt af bij temperatuuroverschrijding	
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk / kortsluit	
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar	
Schakelpunt instelling	potentiometer	
Temperatuurbereik	[°C]	20...100



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Reproduceerbaarheid van het ingestelde schakelpunt	[K]	4
--	-----	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
	schakelstatus	LED, rood


Opmerkingen

Opmerkingen	bij het afvallen van het relais voor kabel-/temperatuurbewaking valt ook het relais voor stromingsbewaking af.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Aansluiting



- 1: Relais Draadbreekbewaking / Temperatuurbewaking
 2: Relais Stromingsbewaking
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs