


Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie Stromingsbewaking; afvalvertraging van het inschakelmoment

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	< 230 AC / 24 DC
Stroomopname [mA]	60
Max. opgenomen vermogen [VA]	3
Opwarmtijd [s]	0...40
Aantal kanalen	1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC
Schakelfunctie stromingsbewaking	Relais is bij stroming en gedurende de lopende timer aangetrokken

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Beschermklasse	IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Aansluiting		



- 1: Relais Stromingsbewaking
Aderkleuren :
- BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart
WH = wit
GY = grijs