




Stromingsbewaker

SCK38ABAFNKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1	
Procesaansluiting	R 3/8	
Toepassingsgebied		
Media	Vloeibare media	
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Drukbestendigheid	[bar]	30
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 45
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 20
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1	
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen	1	
Uitgangssignaal	schakelsignaal	
Elektrische uitvoering	NPN	
Aantal digitale uitgangen	1	
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Stromingsbewaker

SCK38ABAFNKG/PH

Continue stroombelasting van [mA]	400
schakeluitgang DC	
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja
Meet- / instelbereik	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Temperatuurgradiënt [K/min]	15
Reactietijden	
Reactietijd [s]	1...10
Software / programmering	
Afregelen schakelpunt	potentiometer
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen [mm]	R 3/8 / L = 83
Schroefdraadtype	R 3/8
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting	R 3/8
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	functie 11 x LED
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

ST0539



Stromingsbewaker

SCK38ABAFNKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN =
BU =
BK =

Aderkleuren :
bruin
blauw
zwart