


Stromingsbewaker

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5010 + E40099

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	10...50
Drukbestendigheid [bar]	300

Vloeibare media

Applicatie	Hogedrukbereik
Mediumtemperatuur [°C]	10...50

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
-------------------------	---



Stromingsbewaker

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Vloeibare media	
Instelbereik [cm/s]	100...500

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	1
-----------------------------	---

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...2
-----------------	-------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...2
-----------------	-------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	10...50
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

