


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STM12ABBE1/30m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100 Ex
--	------------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Gasvormige media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STM12ABBE1/30m

Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Schroefdraadtype		M12 x 1
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		M12 x 1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 30 m; 4 x 0,25 mm²**Aansluiting**

BN =	Aderkleuren :
GN =	bruin
WH =	groen
YE =	wit
	geel