


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR12AAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
-------	-----------------------------------

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Drukbestendigheid	[bar]	5
-------------------	-------	---

Vloeibare media

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
---	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Vloeibare media

Reactietijd	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

ST3400



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR12AAC

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	PTFE
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
WH =	wit
YE =	geel
GN =	groen