

ST6600




Stromingsbewaker

SCE18ADBFPKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5000 + E40104

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	T-stuk QL 18 / ST DIN 2353

Toepassingsgebied

Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP



Stromingsbewaker

SCE18ADBFPKG/PH

Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja
Meet- / instelbereik	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Temperatuurgradiënt [K/min]	300
Reactietijden	
Reactietijd [s]	1...10
Software / programmering	
Afregelen schakelpunt	potentiometer
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen [mm]	60 x 41 x 101
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	T-stuk QL 18 / ST DIN 2353
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	functie 11 x LED
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

ST6600





Stromingsbewaker

SCE18ADBFPKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN =
BU =
BK =

Aderkleuren :
bruin
blauw
zwart