




Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-200KCKD10-...../US/

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TS2069

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
Inbouwlength EL [mm]	42	

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Meetelement	1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B)	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Drukbestendigheid [bar]	160	
Verwijzing van drukbestendigheid	inbouw in snijringaansluiting	
Minimale insteeklength [mm]	15	

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III	
----------------	-----	--

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	42	
Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$	
--------------------	-----------------------------	--

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s]	6 / 25; (volgens DIN EN 60751)	
---------------------------------	--------------------------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	stekkergebied	
Beschermklasse	IP 67	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	113,2	
Afmetingen [mm]	Ø 10	
Materialen	roestvast staal; FKM	

TS2051



Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-200KCKD10-...../US/

Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Staafdiameter [mm]	10
Inbouwlengte EL [mm]	42

Opmerkingen

Opmerkingen	De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, FKM

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

