


Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-200-KL /US



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesaansluiting	sensor met montageoog 12,5 x 8,7 x 47 mm	

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Montage	contactsensor voor massieve elementen

Elektrische eigenschappen

Isolatiewaarde [V]	500
Beschermklasse	III

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-40...90 °C	-40...194 °F
------------	-------------	--------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
--------------------	-----------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s]	12 / 39; (waarden voor platte aluminium oppervlakte (geanodiseerd), gebruikmakend van warmtepasta.; referentiewaarde voor bewegend water: 10 / 24 (< 0,1 m/s))
---------------------------------	--

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	12683,9
--------------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	101,4
Behuizing	sensor met montageoog
Afmetingen [mm]	12,5 x 8,7 x 47
Materialen	1.4303 (roestvast staal / 305 / 308); koper vernikkeld
Procesaansluiting	sensor met montageoog 12,5 x 8,7 x 47 mm

TS2239



Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-200-KL /US

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; met adereindhulzen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit