




Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-250KCKD6-...../US/

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TS9289

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Media	vloeibare en gasvormige media
Minimale insteeklengte [mm]	15

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
----------------	-----

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------------	-----------------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s]	3 / 10; (volgens DIN EN 60751)
---------------------------------	--------------------------------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	125
Afmetingen [mm]	Ø 6
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti); FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Staafdiameter [mm]	6

Opmerkingen

Opmerkingen	De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water.
Verpakkingseenheid	1 stuk

TS9281



Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-250KCKD6.-...../US/

Elektrische aansluiting

Kabel: 2,5 m, FKM

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

