


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC505A + E7000A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	240

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да				
Изходи					
Електрическо изпълнение	AS-i				
Условия на работа					
Околна температура	[°C]	0...40			
Защита		IP 67			
Тестове / одобрения					
ATEX маркировка	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
AS-i класификация					
AS-i версия	2.1				
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране	не				
AS-i профил	S-0.0.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	0.E			
Издава се сертификат AS-i	да				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4
	Пин	2+4	2+4	2+4	2+4
Механични данни					
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC долни части				
Материал	PBT				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен			
	Грешка	Светодиод, червен			
	функция	Светодиод, жълт			
Акcesoари					
Доставени артикули	Модул долна част, AC5000				
Забележки					
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.				
	Използвайте конектори M12 с шестостенни гайки, усилие на затягане 0.8 Nm.				
Единица на опаковката	1 брой				




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	Входове
2+4	Захранване на сензора L+
3	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-