


AC1411



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

AS-i Gateway 1Master PB



Приложение		
Приложение		PROFIBUS портал
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Консумация на ток	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	500; (с външно захранване: 10 mA)
Брой на AS-i управляващите модули		1
Електрическо разделяне		да
Изходи		
Диапазон на напрежение DC	[V]	към PELV
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Скорост на предаване		10 MBaud; 100 MBaud
Тип конектор		RJ45
Протокол		Modbus TCP
Тип на ползване		Програмиране



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

AS-i Gateway 1Master PB

Ethernet - TCP/IP		
Скорост на предаване	10 MBaud; 100 MBaud	
Тип конектор	RJ45	
Протокол	TCP/IP	
Тип на ползване	Програмиране	
Ethernet - UDP/IP		
Скорост на предаване	10 MBaud; 100 MBaud	
Тип конектор	RJ45	
Протокол	UDP/IP	
Тип на ползване	Програмиране	
PROFIBUS		
Стандарт за предаване	EN 50170	
Скорост на предаване	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип на ползване	Пренос на данни	
Версия	DPV0; DPV1	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Защита	IP 20	
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	45
AS-i класификация		
AS-i версия	3.0	
Профил на AS-i master	M4	
AS-i сертификат	97302	
Механични данни		
Тегло	[g]	715
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	алуминий с прахово покритие; стоманен лист поцинкован; PC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	1 x LED, червен / зелен
		напълно графичен LCD дисплей
Акcesoари		
Доставени артикули	терминали	
Акcesoари (като опция)	Разрешително: "CODESYS V3", E71400	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

AS-i Gateway 1Master PB

Електрическо свързване

клеми: ...2,5 mm²

Връзка

	n.c.
	n.c.
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V