


AC1433



AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT



Приложение

Приложение

стандартни PLC и / или AS-i / EtherCAT изходи

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Консумация на ток [mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	500; (с външно захранване: 10 mA)
Брой на AS-i управляващите модули	1
Електрическо разделяне	да

Изходи

Диапазон на напрежение DC [V]	към PELV
-------------------------------	----------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT	
Протокол	EtherCAT
Тип на ползване	Пренос на данни; Програмиране
Ethernet - EtherNet/IP	
Скорост на предаване	100 MBaud
Протокол	EtherNet/IP



AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

Тип на ползване		Програмиране	
Ethernet - Modbus TCP			
Скорост на предаване		10 MBaud; 100 MBaud	
Тип конектор		RJ45	
Протокол		Modbus TCP	
Тип на ползване		Програмиране	
Ethernet - TCP/IP			
Скорост на предаване		10 MBaud; 100 MBaud	
Тип конектор		RJ45	
Протокол		TCP/IP	
Тип на ползване		Програмиране	
Ethernet - UDP/IP			
Скорост на предаване		10 MBaud; 100 MBaud	
Тип конектор		RJ45	
Протокол		UDP/IP	
Тип на ползване		Програмиране	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...60
Температура на съхранение		[°C]	-20...70
Защита		IP 20	
Тестове / одобрения			
MTTF		[Години]	43
AS-i класификация			
AS-i версия		3.0	
Профил на AS-i master		M4	
AS-i сертификат		97304	
Механични данни			
Тегло		[g]	727
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина	
Материал		алуминий с прахово покритие; стоманен лист поцинкован; PC	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		функция	1 x LED, червен / зелен
		напълно графичен LCD дисплей	
Акcesoари			
Доставени артикули		терминали	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	



AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

Електрическо свързване

клеми: ...2,5 mm²

Връзка

