




AS-Interface CANopen изход с PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1331

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение децентрализиран контролер; CANopen шлюз

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 500
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	10
Макс. консумация на енергия [VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули	1

Интерфейси

Интерфейс за комуникация RS232; CAN



AS-Interface CANopen изход с PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

CAN		
Брой CAN интерфейси		1
Протокол		CANopen
Тип на ползване		Пренос на данни
RS232		
Брой интерфейси R232		1
Скорост на предаване		9600...115200 Baud
Тип конектор		RJ11
Тип на ползване		Програмиране
Забележка за интерфейсите		електрическа изолация
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 20
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Профил на AS-i master		M3
AS-i сертификат		61107
Механични данни		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Материал		алуминий; стоманен лист поцинкован
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	3 x LED, червен
		2 x LED, зелен
		2 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



AS-Interface CANopen изход с PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Електрическо свързване

Връзка

