




AS-Interface CANopen изход с PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1332

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



| Приложение                         |      |                                         |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Приложение                         |      | децентрализиран контролер; CANopen шлюз |
| Електрически показатели            |      |                                         |
| Работно напрежение                 | [V]  | 24 DC                                   |
| Консумация на ток                  | [mA] | < 500                                   |
| Макс. текущото потребление от AS-i | [mA] | 10                                      |
| Макс. консумация на енергия        | [VA] | 10                                      |
| Интерфейси                         |      |                                         |
| Интерфейс за комуникация           |      | RS232; CAN                              |
| CAN                                |      |                                         |
| Протокол                           |      | CANopen                                 |



## AS-Interface CANopen изход с PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

## RS232

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Скорост на предаване      | 9600...115200 Baud    |
| Тип конектор              | RJ11                  |
| Забележка за интерфейсите | електрическа изолация |

## Условия на работа

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Околна температура [°C]                   | 0...60   |
| Температура на съхранение [°C]            | -20...70 |
| Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95       |
| Защита                                    | IP 20    |

## AS-i класификация

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| AS-i версия           | 2.1 |
| Профил на AS-i master | M3  |

## Механични данни

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Корпус   | корпус за монтаж на DIN шина       |
| Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |

## Дисплей / работни елементи

|         |         |                       |
|---------|---------|-----------------------|
| Дисплей | функция | 4 x Светодиод, червен |
|         |         | 3 x Светодиод, зелен  |
|         |         | 3 x Светодиод, жълт   |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

## Връзка

