


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5202

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 неподвижен инфракрасен адаптер
2 панел за етиктиране



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	150
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,1; (общия ток за двата изхода и захранването на сензорите идва от AS-i: 100 mA)
Интегриран следящ сензор		да

Входове

Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	21...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	6...10
Входният ток Нисък	[mA]	0...2
Нивото на превключване е високо	[V]	> 11



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да				
Изходи					
Електрическо изпълнение	AS-i				
Окръжност	PNP				
Диапазон на напрежение DC [V]	AS-i				
Макс. работен ток за изход [mA]	100				
Устойчив на късо съединение	да				
Електрически разделени	не				
Условия на работа					
Околна температура [°C]	-25...70				
Защита	IP 67				
Тестове / одобрения					
EMC	EN 50295				
AS-i класификация					
AS-i версия	2.1				
Режим на разширено адресиране	да				
AS-i профил	S-7.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	7				
AS-i ID код [hex]	A.E				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Конектор	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Пин	4	2	4	2
	Изход	1	2	-	-
	Конектор	I-1/2	I-3/4	-	-
	Пин	2	2	-	-
Механични данни					
Тегло [g]	107,4				
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал	PBT				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен			
	Грешка	Светодиод, червен			
	функция	Светодиод, жълт			
Акcesoари					
Акcesoари (като опция)	Модул долна част				
Забележки					
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:				
	I-1/2, I-3/4				
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.				
Единица на опаковката	1 брой				

AS-интерфейс ClassicLine модул


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Електрическо свързване


контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Връзка

I-1/2



I-3/4



Конектор: M12