


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 3DO T M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5203

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	50
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови изходи: 3
---------------------	------------------------


Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	3
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	15...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 3DO T M12

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		да
AS-i профил		S-8.A.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8
AS-i ID код	[hex]	A.E
Механични данни		
Тегло	[g]	108,6
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал		PBT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		Модул долна част
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
контактни крачета към долната част на модула, FK-E:		
Конектор: M12; кодиране: A		
		
1	Изходи	
2	не се използва	
3	Външно напрежение AUX -	
4	Превключващ изход +	
5	не се използва	